



TSURUMI PUMP


KTVE 400V
50Hz

Jaka - Lagana - Opremljena sistemom elektroda
za automatski rad
- za profesionalnu upotrebu

Tsurumi stručnjaci razvili su novu seriju kombinovanjem sofisticiranih materijala, za maksimalnu trajnost, lakoću i prenosivost. Ova pumpa je pogodna za građevinarstvo kao i za instalacije u objektima.



Gornje pražnjenje



Voda u pumpi hladi motor na način prikazan na slici. On se hladi čak i kada se pumpa mala količina vode. Gornje pražnjenje omogućava rad u skućenim prostorima.

Lagana

Da bi se pumpa olakšala promenili smo materijale od kojih se pravila i primenili legirani aluminijum i sintetičku gumu. U poređenju sa konvencionalnim Tsurumi pumpama istog tipa, ova promena ima za rezultat smanjenje težine od 10 kg, a to čini prenošenje pumpe na gradilištima značajno lakšim.



Mali troškovi održavanja



Donji deo pumpe se lako uklanja

Čvrstoća

Specijalno pripremljeni delovi od sintetičke gume ugrađuju se u kućište, habajuću ploču i cevni rukavac i štite aluminijumsko kućište motora. Ovo je značajno uvećalo otpornost i ostale vrline kao što su:

- jeftino održavanje i mnogo ređi generalni servis
- imunitet pumpe na kalcijum-karbonat.

Automatski sistem sa elektrodom



Pumpe KTVE tipa opremljene su novim tipom automatskog sistema sa elektrodom. Ovo sprečava nepoželjan rad na suvo i čini ih idealnim za rad u okruženju gde ne sme da bude buke, npr. u naseljenim prostorima noću. Pumpa počinje da radi kada se nivo vode podigne i dodirne elektrodu. Kada se nivo vode spusti ispod elektrode, tajmer nastavlja ispušavanje još oko jednog minuta, pa tek onda gasi pumpu

Delovi:

001 Kabal	053 Zaštita motora
020 Kućište pumpe	054 Osovina
021 Radno kolo	055 Rotor
023 Usisna rešetka	056 Stator
025 Mehanički zaptivač	058 Podmetač
029 Uljno kućište	060 Kućište ležaja
030 Podizač ulja	064 Kućište motora
031 Potrošna ploča	068 Rukohvat
032. Izlazni otvor	071 Rukavac
035 Otvor za ulje	085 Relej
036 Uljna komora	090. Elektroda
050 Poklopac motora	121 Dihtung
051 Glavni poklopac	122 V-prsten
052A Gornji ležaj	127 Fiksirajuća ploča
052B Donji ležaj	

